

Bovendijk 196

3045 PD Rotterdam

T: +31 (0)10 278 0880

E-mail: info@kohlerwoodcap.nl

WOODCAP ALL FILL

Productomschrijving

2-componenten reparatiecompound van gemodificeerd polyesterhars. Voor reparaties van kleine schades en onregelmatigheden. Speciaal ontwikkeld voor toepassing op hout. De set bestaat uit component A en component B en wordt gebruikt in combinatie met een speciaal ontworpen doseerapparaat.

Eigenschappen

- Zeer prettig verwerkbaar
- Goed modelleerbaar
- Goed en glad schuurbaar
- Te schaven en boren
- Snel doorwerken: na 1-2 uur overschilderbaar
- Goede hechting op kaal hout en opgeruwde oude verflagen
- Minimale krimp
- Constante kwaliteit en doseerverhouding door gebruik van een speciaal doseerapparaat



Toepassing

Voor het repareren van ramen, deuren en kozijnen, welke zijn aangetast door houtrot. Ook geschikt voor het vullen van spijker- en schroefgaten met een minimale dikte van 3 mm. Voor zowel renovatie als nieuwbouw. Daarnaast ook geschikt om te egaliseren in de timmerindustrie. All Fill wordt gedoseerd met behulp van het speciale doseerapparaat. Beide componenten mengen tot een homogene massa. All Fill met een plamuurmes op de geprepareerde beschadiging aanbrengen. Overtollig materiaal direct verwijderen. Uitgehard materiaal mechanisch verwijderen.

Instructies

- Lees voor gebruik de aanwijzingen op de verpakking.
- Raadpleeg voor gebruik de product- en veiligheidsinformatie.
- Gemengd product niet in de volle zon plaatsen, dit verkort de verwerkingstijd.
- Na gebruik gereedschap reinigen met thinner.
- Uitgehard materiaal met verf-afbijtmiddel of mechanisch verwijderen.
- Neem in geval van twijfel altijd contact op met uw dealer of Köhlerwoodcap.

Technische gegevens

Samenstelling:

Component A: gemodificeerd polyesterhars
Component B: op basis van Benzoylperoxide
Component A: aluminium kokertje 175 ml
Component B: kunststof kokertje 7 gram

Verpakking:

1,5 kg/liter

Soortelijk gewicht (gemengd):

> 31 °C

Vlampunt:

4%

VOS-gehalte (gemengd):

ca. 3% - automatisch door doseerapparaat

Mengverhouding

beige of wit

Uiterlijk (gemengd)

Bij 20 °C: ca. 15 min

Verwerkingstijd 20 °C/65% RV:

1 tot 2 uur

Uitharding 20 °C/65% RV

Niet beneden 5 °C

Verwerkingstemperatuur:

In gesloten verpakking op een koele en droge plaats tot 24 maanden.

Houdbaarheid:

Contact met de huid en ogen vermijden. Draag beschermende handschoenen. Zorg voor goede ventilatie.

Voorzorgsmaatregelen: